



POWERLAMP

Manuel d'utilisation

Lampe étanche (IP68) avec fonction batterie de secours
Capacité 3400 mAh
Eclairage blanc graduel (moyen, puissant)
Eclairage rouge (3 modes)
Idéal pour : camping, randonnée, cyclisme, nautisme, pêche, marche, lecture, et cas d'urgence (panne de voiture, moto...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	13,6 cm (H) x 4,1 cm (Ø)
Poids	127g
Puissance (lampe)	1W (max)
Lumen	100 Lm (max)
Eclairage blanc	moyen, puissant
Eclairage rouge	fixe, clignotant, signal S.O.S.
Batterie	lithium-ion
Capacité	12,5Wh ou 3400mAh/5V
Entrée	Micro-USB : DC 5V/1A
Sortie	USB : DC 5V/1,5A
Étanchéité	IP68 (prof.max.8m)
Bouchon aimanté : pour fixer la lampe et avoir les mains libres	

Cet boîte contient :

- 1 lampe USB étanche
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation

AUTONOMIE DE LA LAMPE

Mode	Luminosité	Autonomie
Blanc moyen	10%	95 heures
Blanc puissant	100%	9,5 heures
Rouge	100%	18 heures
Rouge clignotant	100%	38 heures
Signal SOS Rouge	100%	38 heures
Temps de charge	-	2,5 heures

JAUGE BATTERIE :

Le nombre de flash bleus indique le niveau de la jauge d'autonomie. Chargez ou appuyez sur le bouton pour activer l'indicateur de capacité de la batterie :

- 1 flash/cycle : 0 à 25 % de capacité disponible
- 2 flash/cycle : 25 à 50 % de capacité disponible
- 3 flash/cycle : 50 à 75 % de capacité disponible
- 4 flash/cycle : 75 à 100 % de capacité disponible

Le voyant reste allumé si la batterie est complètement chargée.

ENTRETIEN :

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la lampe. N'utilisez pas de solvants : ils pourraient endommager la surface de la lampe.
- Chargez la lampe au moins 1 fois par mois.

ATTENTION !

Dans les situations suivantes, éteignez la lampe et/ou débranchez votre appareil, et contactez immédiatement votre revendeur :

- En cas d'infiltration de liquide à l'intérieur de la lampe
- En cas de tout autre signe d'érosion ou de casse
- Si la lampe émet du gaz ou des étincelles de manière inhabituelle
- Si le câble est endommagé ou si le fil est dénudé
- Si la coque est endommagée

Fabriqué en Chine pour : ID-NRJ

165 avenue de Bretagne
59000 Lille - France
www.otonohm.com

